



VZ025M

## Bucin IP65, M25

### Características técnicas

#### Dimensões

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Altura                 | 43 mm |
| Largura da chave em mm | 29 mm |
| Comprimento da rosca   | 8 mm  |

#### Conexão

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Faixa de aperto | 11 - 17 mm |
|-----------------|------------|

#### Materiais

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Material   | Poliamida (PA)<br>Termoplástico |
| Cor        | Cinzento-claro                  |
| Código RAL | 7035                            |
| Tratamento | Sem tratamento                  |

#### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Resistente a impactos | Sim  |
| Índice de proteção IP | IP65 |

#### Condições de utilização

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Temperatura de funcionamento | -20 - 100 °C |
|------------------------------|--------------|

#### Equipamento

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Tamanho da rosca métrica                   | 0 - 25 |
| Com proteção contra a flexão               | Sim    |
| Com contraporca                            | Sim    |
| Utilização segura em atmosferas explosivas | Não    |
| Passo da rosca                             | 1,50   |

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |