



VZ025M

Förskruvning. vector, IP65, M25, plast

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	43 mm
Nyckel bredd i mm	29 mm
Längd gänga	8 mm

Anslutning

Klämmområde	11 - 17 mm
-------------	------------

Material

Material	Polyamider (PA) Termoplast
Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Obehandlad

Säkerhet

Slagtålig	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP65

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 100 °C
------------------	--------------

Utrustning

Gängstorlek metrisk	0 - 25
Med böjskydd	Ja
Med låsmutter	Ja
Säker användning i explosiv miljö	Nej
Gängstigning	1,50

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja