



VZ025D

presse-étoupe aérateur, IP66, M25

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur de clé en mm	32 mm
Longueur de filetage	8 mm

Raccordement

Plage de raccordement	9 - 17 mm
-----------------------	-----------

Matière

Matière	Plastique Thermoplastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité

Sécurité

Résistant aux chocs	Oui
Indice de protection IP	IP65

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 40 °C
------------------------	-------------

Equipement

Taille du filetage métrique	0 - 25
Avec protection contre la flexion	Oui
Avec contre-écrou	Oui
Utilisation sûre en atmosphère explosive	Non
Mesure gradient	1.50

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui