



VZ025D

Prensaestopas anticondensación, IP66, M25

Características técnicas

Dimensiones

Anchura de la llave en mm	32 mm
Longitud de la rosca	8 mm

Conexión

Rango de sujeción	9 - 17 mm
-------------------	-----------

Materiales

Material	Plástico Termoplástico
Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Sin tratamiento

Seguridad

Resistente a impactos	Sí
Clase de protección de entrada (IP)	IP65

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 40 °C
-------------------------------	-------------

Equipo

Tamaño de la rosca (métrico)	0 - 25
Con protección contra la flexión	Sí
Con contratuerca	Sí
Uso seguro en atmósfera explosiva	No
Paso de hilo	1,50

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí