



VZ025D

**Dławnica kablowa M25 wentylowana IP66**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Szerokość klucza w mm | 32 mm |
| Długość gwintu        | 8 mm  |

**Rodzaj połączenia**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Zakres/rozstaw zacisku | 9 - 17 mm |
|------------------------|-----------|

**Materialy**

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne<br>Tworzywo termoplastyczne |
| Kolor    | Jasnoszary                                    |
| Kod RAL  | 7035                                          |
| Obróbka  | Stan surowy                                   |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie             | Tak  |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP65 |

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 40 °C |
|-------------------------|-------------|

**Sprzęt**

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Rozmiar gwintu metrycznego                | 0 - 25 |
| Z zabezpieczeniem przed zginaniem         | Tak    |
| Z przeciwnakrętką                         | Tak    |
| Bezpieczne użycie w atmosferze wybuchowej | Nie    |
| Skok gwintu                               | 1,50   |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |