



VZ025D

Vývodka, M25, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace

Technické vlastnosti

Rozměry

Šířka klíče v mm	32 mm
Délka závitu	8 mm

Připojení

Rozsah upínání	9 - 17 mm
----------------	-----------

Materiál

Materiál	Umělá hmota Termoplast
Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Neošetřený

Bezpečnost

Odolnost proti nárazu	Ano
Stupeň krytí IP	IP65

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 40 °C
------------------	-------------

Vybavení

Velikost metrického závitu	0 - 25
S ochranou proti ohybu	Ano
S pojistnou maticí	Ano
Bezpečné použití ve výbušném prostředí	Ne
Stoupání závitu	1,50

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano