




10126904

#### B.7 Ramka 2-krotna, alu/antracyt mat

##### Właściwości techniczne

###### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Krotność       | 2 |
| Liczba modułów | 2 |

###### Materiały

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Kolor                   | Aluminium |
| Kod RAL                 | 9006      |
| Wykończenie powierzchni | Mat       |
| Materiał                | Aluminium |
| Obróbka                 | Anodowane |

###### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 95 mm   |
| Szerokość | 161 mm  |
| Głębokość | 9,60 mm |

###### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

###### Instalacja, montaż

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Pozycja montażu/połączenia | Poziomy<br>Pionowy |
|----------------------------|--------------------|

###### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |

###### Dodatkowe informacje

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| Montaż | Mocowanie zaciskowe<br>Do montażu pionowego i poziomego |
|--------|---------------------------------------------------------|

###### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |