



10126914

Okvir, 2-struki, B.7, aluminij/polarna bijela mat, aluminij eloksiran

Tehničke karakteristike

Kapacitet

| | |
|-------------|---|
| Broj: | 2 |
| Broj modula | 2 |

Materijali

| | |
|-----------------|-------------|
| Boja | Aluminij |
| RAL kod | 9006 |
| Obrada površine | Mat |
| Materijal | Aluminij |
| Obrada | Anodizirano |

Dimenzije

| | |
|----------------------------|---------|
| Visina | 95 mm |
| Širina | 161 mm |
| Dubina | 9,60 mm |
| Broj jedinica horizontalno | 2 |
| Broj jedinica vertikalno | 2 |

Pribor

| | |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK | IK07 |

Tekst

| | |
|-------------------|---|
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu |
|-------------------|---|

Održivost

| | |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |