



VZ020D

### presse-étoupe aérateur, IP66, M20

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Largeur de la clé en mm	27 mm
Longueur de filetage	8 mm

##### Raccordement

Plage de serrage	6 - 13 mm
------------------	-----------

##### Matières

Matière	PVC Thermoplastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité

##### Sécurité

Résistant aux chocs	Oui
Indice de protection IP	IP65

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 40 °C
------------------------	-------------

##### Equipement

Taille du filetage métrique	0 - 20
Avec protection contre la flexion	Oui
Avec contre-écrou	Oui
Utilisation sûre en atmosphère explosive	No
filetage à pas de vis	1,50

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui