



VZ020D

Anti-condensatiewartel IP 66 - M20

Technische karakteristieken

Afmetingen

Sleutelwijdte in mm	27 mm
Schroefdraadlengte	8 mm

Aansluiting

Klembereik	6 - 13 mm
------------	-----------

Materiaal

Materiaal	Kunststof Thermoplast
Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Veiligheid

Slagvastheid	Ja
Beschermingsgraad IP	IP65

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 40 °C
---------------------	-------------

Uitrusting

Draadmaat metrisch	0 - 20
Met buigbeveiliging	Ja
Met borgmoer	Ja
Veilig te gebruiken in explosieve omgeving	Nee
Schroefdraad	1,50

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja