



VZ020D

Dławnica kablowa M20 wentylowana IP66

Właściwości techniczne

Wymiary

Szerokość klucza w mm	27 mm
Długość gwintu	8 mm

Rodzaj połączenia

Zakres/rozstaw zacisku	6 - 13 mm
------------------------	-----------

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne Tworzywo termoplastyczne
Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Stan surowy

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie	Tak
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP65

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 40 °C
-------------------------	-------------

Sprzęt

Rozmiar gwintu metrycznego	0 - 20
Z zabezpieczeniem przed zginaniem	Tak
Z przeciwnakrętką	Tak
Bezpieczne użycie w atmosferze wybuchowej	Nie
Skok gwintu	1,50

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak