



VZ020D

#### ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ IP65 M20 ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Διαστάσεις

Πλάτος κλειδιού σε mm	27 mm
Μήκος σπειρώματος	8 mm

##### Σύνδεση

Εύρος σφίξιματος	6 - 13 mm
------------------	-----------

##### Υλικά

Υλικό	Πλαστικό Θερμοπλαστικό
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

##### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση	Ναι
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65

##### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 40 °C
-------------------------	-------------

##### Εξοπλισμός

Μέγεθος σπειρώματος μετρικό	0 - 20
Με προστασία κάμψης	Ναι
Με παξιμάδι	Ναι
Ασφαλής χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιρα	Όχι
Βήμα σπειρώματος	1,50

##### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι