




HW1N412FB

Interruputor automático ACB HW1 1250A 4P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1250 A
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)	42 kA
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2	42 kA
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2	42 kA

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	8000
Número de maniobras mecánicas	30000

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

Resistencia

Resistencia interna	25 $\mu\Omega$
---------------------	----------------

Arquitectura

Número de polos	4
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

Disparo

Tiempo de respuesta al cierre	45 ms
-------------------------------	-------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí