




503501

**Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V**

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Struja uklapanja/isklapanja | 10 A |
| Trenutačna kontaktna struja | 10 A |

##### Napon

|               |       |
|---------------|-------|
| Nazivni napon | 250 V |
|---------------|-------|

##### Arhitektura

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kontrolni/radni element | Dupla tipka |
|-------------------------|-------------|

##### Materijali

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Materijal     | Metal<br>Plastika |
| Obrada        | Neobrađeno        |
| Transparentno | Ne                |

##### Dimenzije

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Visina                            | 71 mm    |
| Širina                            | 71 mm    |
| Dubina                            | 41,60 mm |
| Ugrađena dubina                   | 31,30 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 35 mm    |

##### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

##### Kontrole i indikatori

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Broj tipki                       | 2               |
| Vrsta tastera                    | Serijski taster |
| Sa povratnim signalnim kontaktom | Ne              |

##### Povezivost

|            |              |
|------------|--------------|
| Vrsta veze | quickconnect |
|------------|--------------|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK07 |

##### Tekst

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otisak               | Bez otiska/natpisa                                                                                                  |
| Način instalacije    | Sa kralama                                                                                                          |
| Rasvjeta             | Može se osvijetliti pomoću neonske svjetiljke, klasične ili LED jedinice sa N klemom<br>Za nadzorni i krug rasvjete |
| Promjena načina rada | 1NO, 1NC, odvojene ulazne kleme                                                                                     |
| Vrsta veze           | Sa ubodnim stezaljkama                                                                                              |

##### Pogodno za

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |