



503501



**Кнопка 2-клавішна 1НВ+1НЗ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В**

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

Комутаційний струм	10 А
Миттєвий струм	10 А

**Напруга**

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

**Архітектура**

Елемент керування/функціонування	Подвійний кулісний перемикач
----------------------------------	------------------------------

**Матеріали**

Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні

**Розміри**

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	41,60 mm
Вбудована глибина	31,30 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

**Установлення, монтаж**

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

**Елементи керування та індикатори**

Кількість кнопок	2
Тип кнопки	Послідовна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

**Підключення**

Тип з'єднання	quickconnect
---------------	--------------

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

**Аксесуари**

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

**Тексти**

Відбиток	Без надруку
Режим встановлення	З розпірними лапками
Освітлення	Може підсвічуватися неоновною лампою, лампою розжарювання або світлодіодним блоком із клемою N Для ланцюгів освітлення та моніторингу
Тип перемикання	1НВ, 1НЗ, окремі вхідні клеми
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

**Сумісний із**

К.х / Q.х / R.х / S.х / B.х
-----------------------------

**Sustainability**

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так