




47438922

Utičnica, ŠUKO, natpis EDV, S.1/B.3/B.7, crvena sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Crvena
RAL kod	3003
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Duroplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Broj jedinica	1
Montažna dubina ugradbenih kutija	31 mm
Ugrađena dubina	32 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača	Priključna klemna
--------------------------	-------------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Plug-in veza
Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Otpornost na udarce IK	IK02
Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjetom	Ne

Tekst

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

S.x/B.x

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da