




47438912

Розетка з з/к, червона, 16A/250В S.1

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Номінальна напруга	250 - 250 V
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	3003
---------	------

Розміри

Висота	71 mm
--------	-------

Ширина	71 mm
--------	-------

Кількість одиниць	1
-------------------	---

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	31 mm
---	-------

Вбудована глибина	32 mm
-------------------	-------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK02
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Сумісний із

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Sustainability

Без галогену	Yes
--------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----