



47438982

B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz., krem

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 1013

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo duroplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkki podtynkowe 31 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 1

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Oslona | Oslona centralna |
| Ochrona | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi |

Odpowiednie do

Berker B.x

Zrównoważony rozwój

| | |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |