



47438982

### Розетка з з/к, біла, 16A/250B S.1

#### Технічні характеристики

##### Напруга

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номинальна напруга | 250 V |
|--------------------|-------|

##### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

##### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

##### Матеріали

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Colour           | Білий        |
| Код RAL          | 1013         |
| Обробка поверхні | Глянцевий    |
| Матеріал         | Дюропласт    |
| Обробка          | Необроблений |

##### Розміри

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Висота                                  | 71 mm |
| Ширина                                  | 71 mm |
| Кількість одиниць                       | 1     |
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 31 mm |
| Вбудована глибина                       | 32 mm |

##### Під'єднання

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Тип роз'єму/штекера | Вставний термінал |
|---------------------|-------------------|

##### Установлення, монтаж

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Монтаж на | Внутрішня установка |
|-----------|---------------------|

##### Підключення

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Тип з'єднання | Штекерне з'єднання                   |
| Тип монтажу   | Монтаж гвинтами<br>Гачкове кріплення |

##### Обладнання

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Тип розетки роз'єму/вилки                 | SCHUKO |
| Поворотна центральна вставка              | Hi     |
| З відкидною кришкою                       | Hi     |
| З круглим захисним заземлювальним штифтом | Hi     |
| З сигнальною лампою                       | Hi     |
| Із замком                                 | Hi     |

##### Аксесуари

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Hi |
|-------------------------|----|

##### Емність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 1 |
|-------------------|---|

##### Безпека

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| З посиленням захистом від контакту | Hi   |
| Ударостійкість IK                  | IK02 |
| Клас захисту від проникнення (IP)  | IP20 |

##### Функції

|                              |    |
|------------------------------|----|
| З орієнтаційним освітленням  | Hi |
| З функціональним освітленням | Hi |

##### Ідентифікація

|             |    |
|-------------|----|
| З відбитком | Hi |
|-------------|----|

**Тексти**

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Накладка      | Центральна кришка               |
| Захист        | Без посиленого захисту контакту |
| Тип з'єднання | Зі вставними клемми             |

**Сумісний із**

S.x/V.x

**Sustainability**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| Відповідність RoHS | Так |