



ESC241

## ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 40A 2NC

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Σύνδεση

Είδος επαφών	2NC
--------------	-----

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	40 A
------------------	------

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

#### Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$	4000 V
--	--------

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$	440 V
-------------------------------	-------

Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	400 - 400 V
-----------------------------------	-------------

Τάση εντολής AC	230 - 230 V
-----------------	-------------

Τάση εντολής DC	0 - 0 V
-----------------	---------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

#### Χρήση

Κατηγορία χρήσης	AC-7a/AC-7b
------------------	-------------

#### Συνθήκες χρήσης

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C
----------------------------------	-------------

#### Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	100000
-------------------------------	--------

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	30000
--	-------

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	6,20 W
---	--------

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	62,50 VA
--	----------

#### Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
------	-------

Πλάτος	54 mm
--------	-------

Βάθος	60 mm
-------	-------

#### Σύνδεση

Αριθμός επαφών	2
----------------	---

#### Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NO	0
-------------------	---

Αριθμός επαφών NC	2
-------------------	---

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Όχι
-------------------------------------	-----

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------------

Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>
-------------------------	--------------------------

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----