



75319010

IP20



Attuatore per veneziane a 12 comfort montaggio su guida 230 V KNX grigio chiaro

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Materiali

Colore Grigio chiaro

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale Sì

Corrente

Max. corrente di commutazione 4 A

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.5 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 0.5 - 6 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli 10

Testo

Etichettatura Portaetichetta grosso

Potenza

Corrente operativa nominale fino a 230 V AC AC1 900 W