




DAS453000ELN

### Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3-3,3m alu anodisé naturel

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Profondeur                 | 66 mm                       |
| Largeur                    | 66 mm                       |
| Hauteur d'installation     | 3,0 - 3,3 m                 |
| Réglage de la hauteur      | 300 mm                      |
| Section intérieure / utile | 1200 - 1200 mm <sup>2</sup> |
| Forme de la colonne        | Rectangulaire               |
| Largeur du couvercle       | 45 mm                       |

##### Couvercle, porte

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de couvercles montables | 1 |
|--------------------------------|---|

##### Équipement

|           |     |
|-----------|-----|
| Réglable  | Oui |
| Portatifs | Non |

##### Câble

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Position d'entrée du câble | Dessus |
|----------------------------|--------|

##### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond possible | Oui |
| Convient au montage au sol  | Oui |

##### Matière

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Matériau   | Aluminium       |
| Traitement | Anodisé         |
| Couleur    | Anodisé naturel |

##### Configuration

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Nombre de côtés pour l'installation | Simple face |
|-------------------------------------|-------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

#### Photos | dessins

