



SU214

Ronfleur 8-12V

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	0,33 A
-------------------------	--------

Dimensions

Largeur	18 mm
---------	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 40 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-25 - 60 °C
-----------------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 mm ²
-----------------------------------------	-------------------

Section de raccordement en câble rigide	6 mm ²
-----------------------------------------	-------------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4 W
-----------------------------------	-----

Puissance consommée VA	4 VA
------------------------	------

Equipement

Niveau sonores	78
----------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	8 - 12 V
------------------------------	----------

Photos | dessins

