



SU214

Ronzatore modulare 8 - 12 V 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	0,33 A
-------------------	--------

Serie

Serie	80 x 18 mm
Altezza	80 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	65 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 60 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile	4 mm ²
Sezione conduttore rigido	6 mm ²

Potenza

Potenza dissipata totale	4 W
Potenza assorbita VA	4 VA

Equipaggiamento

Livello di rumorosità	78
-----------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	8 - 12 V
--------------------------------	----------

Illustrazioni | Disegni

