



SU214

Zoemer 8-12 VAC, 78 dBA

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,33 A
-----------------	--------

Afmetingen

Afmetingen	80 x 18 mm
Hoogte	80 mm
Breedte	18 mm
Diepte	65 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 60 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 mm ²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	4 W
Opgenomen vermogen VA	4 VA

Samenstelling

Geluidsniveau	78
---------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	8 - 12 V
----------------------	----------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

