



SU214

### Summer 12V AC

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	0,33 A
------------------	--------

##### Dimensões

Dimensões	80 x 18 mm
Altura	80 mm
Largura	18 mm
Profundidade	65 mm

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - 60 °C

##### Ligações

Secção transversal de condutor flexível	4 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	6 mm <sup>2</sup>

##### Potência

Potência total dissipada em IN	4 W
Consumo de energia VA	4 VA

##### Equipamento

Nível sonoro	78
--------------	----

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

##### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	8 - 12 V
------------------------------------	----------

##### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

#### Imagens e esquemas

