



SU214

Summer 8-12VAC

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	0,33 A
-----------	--------

Dimensioner

Dimensioner	80 x 18 mm
Höjd	80 mm
Bredd	18 mm
Djup	65 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 60 °C

Anslutning

Area flexibel ledare	4 mm ²
Area solid ledare	6 mm ²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4 W
Energiförbrukning VA	4 VA

Utrustning

Ljudnivå	78
----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning Ue	8 - 12 V
----------------------	----------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

Illustrationer | teckningar

