



SU214

## Summer 8-12VAC

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	0,33 A
-----------	--------

#### Dimensioner

Dimensioner	80 x 18 mm
Höjd	80 mm
Bredd	18 mm
Djup	65 mm

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 60 °C

#### Anslutning

Area flexibel ledare	4 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	6 mm <sup>2</sup>

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4 W
Energiförbrukning VA	4 VA

#### Utrustning

Ljudnivå	78
----------	----

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue	8 - 12 V
----------------------	----------

### Illustrationer | teckningar

