



SU214

ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 8-12V

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	0,33 A
------------------	--------

Διαστάσεις

Διαστάσεις	80 x 18 mm
Ύψος	80 mm
Πλάτος	18 mm
Βάθος	65 mm

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 40 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-25 - 60 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	4 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	6 mm ²

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I _n	4 W
Κατανάλωση ισχύος VA	4 VA

Εξοπλισμός

Επίπεδο θορύβου	78
-----------------	----

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U _e	8 - 12 V
--	----------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

