



SU215

### Ronzatore modulare 230 - 240 V 1 modulo DIN

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	0,03 A
-------------------	--------

##### Serie

Serie	80 x 18 mm
Altezza	80 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	65 mm

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 60 °C

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile	4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	6 mm <sup>2</sup>

##### Potenza

Potenza dissipata totale	6,50 W
Potenza assorbita VA	6,50 VA

##### Equipaggiamento

Livello di rumorosità	78
-----------------------	----

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
--------------------------------	-------------

#### Illustrazioni | Disegni

