



SU213

### Sonnerie modulaire 230V

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	0.03 A
-------------------------	--------

##### Dimensions

Dimensions	80 x 18 mm
Hauteur	80 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 40 °C
Température de stockage/transport	-25 - 60 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	6 mm <sup>2</sup>

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	6.50 W
Puissance consommée VA	6.50 VA

##### Équipement

Niveau sonores	85
----------------	----

##### Fréquence

Fréquence	0 - 50 Hz
-----------	-----------

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

#### Illustrations | dessins

