



SU213

### Timbre 230V

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	0,03 A
----------------------------	--------

##### Dimensiones

Dimensiones	80 x 18 mm
Altura	80 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	65 mm

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25 - 60 °C

##### Conexión

Sección transversal de conductor flexible	4 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	6 mm <sup>2</sup>

##### Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	6,50 W
Consumo de energía VA	6,50 VA

##### Equipo

Nivel de ruido	85
----------------	----

##### Frecuencia

Frecuencia	0 - 50 Hz
------------	-----------

##### Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

##### Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
---------------------------------------	-------------

#### Ilustraciones e imágenes

