



SU213

## Dzwonek modułowy 230V 85dB

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0,03 A
-----------------	--------

#### Wymiary

Wymiary	80 x 18 mm
Wysokość	80 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	65 mm

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 60 °C

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	4 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	6 mm <sup>2</sup>

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6,50 W
Pobór mocy VA	6,50 VA

#### Sprzęt

Poziom dźwięku	85
----------------	----

#### Częstotliwość

Częstotliwość	0 - 50 Hz
---------------	-----------

#### Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

#### Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	230 - 230 V
--	-------------

### Ilustracje | Rysunki

