



SU213

Bel 230 VAC, 85 dBA

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,03 A
-----------------	--------

Afmetingen

Afmetingen	80 x 18 mm
Hoogte	80 mm
Breedte	18 mm
Diepte	65 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 60 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 mm ²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	6,50 W
Opgenomen vermogen VA	6,50 VA

Samenstelling

Geluidsniveau	85
---------------	----

Frequentie

Frequentie	0 - 50 Hz
------------	-----------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Afbeeldingen | tekeningen

