



SU213

Campainha 230 1M

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	0,03 A
------------------	--------

Dimensões

Dimensões	80 x 18 mm
Altura	80 mm
Largura	18 mm
Profundidade	65 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - 60 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	4 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	6 mm ²

Potência

Potência total dissipada em IN	6,50 W
Consumo de energia VA	6,50 VA

Equipamento

Nível sonoro	85
--------------	----

Frequência

Frequência	0 - 50 Hz
------------	-----------

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
------------------------------------	-------------

Imagens e esquemas

