



SU213

Ringlocka 220-240V AC

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	0,03 A
-----------	--------

Dimensioner

Dimensioner	80 x 18 mm
Höjd	80 mm
Bredd	18 mm
Djup	65 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 60 °C

Anslutning

Area flexibel ledare	4 mm ²
Area solid ledare	6 mm ²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	6,50 W
Energiförbrukning VA	6,50 VA

Utrustning

Ljudnivå	85
----------	----

Frekvens

Frekvens	0 - 50 Hz
----------	-----------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Illustrationer | teckningar

