



SU213

**Sonnerie modulaire 230V**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	0,03 A
-------------------------	--------

**Dimensions**

Dimensions	80 x 18 mm
Hauteur	80 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 40 °C
Température de stockage/transport	-25 - 60 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	6 mm <sup>2</sup>

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	6,50 W
Puissance consommée VA	6,50 VA

**Equipement**

Niveau sonores	85
----------------	----

**Fréquence**

Fréquence	0 - 50 Hz
-----------	-----------

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

**Photos | dessins**

