



SU213

Sonnerie modulaire 230V

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	0.03 A
-------------------------	--------

Dimensions

Dimensions	80 x 18 mm
Hauteur	80 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 40 °C
Température de stockage/transport	-25 - 60 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	6 mm ²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	6.50 W
Puissance consommée VA	6.50 VA

Equipement

Niveau sonores	85
----------------	----

Fréquence

Fréquence	0 - 50 Hz
-----------	-----------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

