Scheda tecnica del prodotto
SU213



SU213

SUONERIA MODULARE 230-240V 1M

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale IN	0,03 A

Serie

Serie	80 x 18 mm
Altezza	80 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	65 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 60 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile	4 mm^2
Sezione conduttore rigido	6 mm^2

Potenza

Perdita di potenza a IN	6,50 W
Potenza assorbita (VA)	6,50 VA

Equipaggiamento

Livello di rumorosità	85

Frequenza

Frequenza	0 - 50 Hz

Numero di moduli

Numero di moduli	1

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

