



SU213

Дзвоник 230В 85дБА

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	0,03 A
-------------------	--------

Розміри

Розміри	80 x 18 mm
Висота	80 mm
Ширина	18 mm
Глибина	65 mm

Умови використання

Робоча температура	-10 - 40 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 60 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	4 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	6 mm ²

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	6,50 W
Споживання енергії ВА	6,50 VA

Обладнання

Рівень шуму	85
-------------	----

Частота

Частота	0 - 50 Hz
---------	-----------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
---	-------------

Зображення та малюнки

