



SU213

### Дзвоник 230В 85дБА

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номинальний струм	0,03 А
-------------------	--------

##### Розміри

Розміри	80 x 18 mm
Висота	80 mm
Ширина	18 mm
Глибина	65 mm

##### Умови використання

Робоча температура	-10 - 40 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 60 °C

##### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	4 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз жорсткого провідника	6 mm <sup>2</sup>

##### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	6,50 W
Споживання енергії ВА	6,50 VA

##### Обладнання

Рівень шуму	85
-------------	----

##### Частота

Частота	0 - 50 Hz
---------	-----------

##### Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

##### Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
---	-------------

#### Зображення та малюнки

