



SU212

Suoneria modulare 8 - 12 V 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 0,33 A

Serie

Serie 80 x 18 mm

Altezza 80 mm

Larghezza 18 mm

Profondità 65 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 40 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -25 - 60 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 4 mm²

Sezione conduttore rigido 6 mm²

Potenza

Potenza dissipata totale 5 W

Potenza assorbita VA 5 VA

Equipaggiamento

Livello di rumorosità 85

Frequenza

Frequenza 0 - 50 Hz

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 8 - 12 V

Illustrazioni | Disegni

