



SU212

## Campainha 8-12V 1M

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

|                  |        |
|------------------|--------|
| Corrente nominal | 0,33 A |
|------------------|--------|

#### Dimensões

|              |            |
|--------------|------------|
| Dimensões    | 80 x 18 mm |
| Altura       | 80 mm      |
| Largura      | 18 mm      |
| Profundidade | 65 mm      |

#### Condições de utilização

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento            | -10 - 40 °C |
| Temperatura de armazenamento/transporte | -25 - 60 °C |

#### Ligações

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Secção transversal de condutor flexível | 4 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de condutor rígido   | 6 mm <sup>2</sup> |

#### Potência

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Potência total dissipada em IN | 5 W  |
| Consumo de energia VA          | 5 VA |

#### Equipamento

|              |    |
|--------------|----|
| Nível sonoro | 85 |
|--------------|----|

#### Frequência

|            |           |
|------------|-----------|
| Frequência | 0 - 50 Hz |
|------------|-----------|

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

#### Tensão

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 8 - 12 V |
|------------------------------------|----------|

### Imagens e esquemas

