



SU212

### Campainha 8-12V 1M

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

Corrente nominal	0,33 A
------------------	--------

##### Dimensões

Dimensões	80 x 18 mm
Altura	80 mm
Largura	18 mm
Profundidade	65 mm

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - 60 °C

##### Conexão

Secção transversal de condutor flexível	4 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	6 mm <sup>2</sup>

##### Potência

Potência total dissipada em IN	5 W
Consumo de energia VA	5 VA

##### Equipamento

Nível sonoro	85
--------------	----

##### Frequência

Frequência	0 - 50 Hz
------------	-----------

##### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

##### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	8 - 12 V
------------------------------------	----------

#### Imagens e esquemas

