



SU212

## Zvono, 8-12V 5VA 1M

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

|                |        |
|----------------|--------|
| Nazivna struja | 0,33 A |
|----------------|--------|

#### Dimenzije

|           |            |
|-----------|------------|
| Dimenzije | 80 x 18 mm |
| Visina    | 80 mm      |
| Širina    | 18 mm      |
| Dubina    | 65 mm      |

#### Uvjeti korištenja

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Radna temperatura                   | -10 - 40 °C |
| Temperatura skladištenja/transporta | -25 - 60 °C |

#### Veza

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Presjek fleksibilnog vodiča | 4 mm <sup>2</sup> |
| Presjek krutog provodnika   | 6 mm <sup>2</sup> |

#### Snaga

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Ukupni gubitak snage pri IN | 5 W  |
| Potrošnja energije VA       | 5 VA |

#### Oprema

|                  |    |
|------------------|----|
| Razina/nivo buke | 85 |
|------------------|----|

#### Frekvencija

|             |           |
|-------------|-----------|
| Frekvencija | 0 - 50 Hz |
|-------------|-----------|

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

#### Napon

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Nazivni radni napon Ue | 8 - 12 V |
|------------------------|----------|

### Ilustracije / crteži

