



SU212

Zvonek 8-12V (AC) - 0,33A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	0,33 A
-----------------	--------

Rozměry

Rozměry	80 x 18 mm
Výška	80 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	65 mm

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 40 °C
Skladovací/přepravní teplota	-25 - 60 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	4 mm ²
Průřez plného vodiče	6 mm ²

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	5 W
Příkon VA	5 VA

Vybavení

Hladina hluku	85
---------------	----

Frekvence

Frekvence	0 - 50 Hz
-----------	-----------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Napětí

Provozní napětí AC	8 - 12 V
--------------------	----------

Ilustrace a výkresy

