



SU212

## ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΡΑΓΑΣ 8-12V

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	0,33 A
------------------	--------

#### Διαστάσεις

Διαστάσεις	80 x 18 mm
Ύψος	80 mm
Πλάτος	18 mm
Βάθος	65 mm

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 40 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-25 - 60 °C

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	4 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	6 mm <sup>2</sup>

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	5 W
Κατανάλωση ισχύος VA	5 VA

#### Εξοπλισμός

Επίπεδο θορύβου	85
-----------------	----

#### Συχνότητα

Συχνότητα	0 - 50 Hz
-----------	-----------

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

#### Τάση

Όνομαστική τάση λειτουργίας Ue	8 - 12 V
--------------------------------	----------

### Εικονογραφήσεις | Σχέδια

