



SU212

Дзвоник 12 В 85дБА

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	0,33 А
-------------------	--------

Розміри

Розміри	80 x 18 mm
Висота	80 mm
Ширина	18 mm
Глибина	65 mm

Умови використання

Робоча температура	-10 - 40 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 60 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	4 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	6 mm ²

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	5 W
Споживання енергії ВА	5 VA

Обладнання

Рівень шуму	85
-------------	----

Частота

Частота	0 - 50 Hz
---------	-----------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	8 - 12 V
---	----------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Зображення та малюнки

