



SU212

### Дзвоник 12 В 85дБА

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номинальний струм 0,33 А

##### Розміри

Розміри 80 x 18 mm

Висота 80 mm

Ширина 18 mm

Глибина 65 mm

##### Умови використання

Робоча температура -10 - 40 °C

Температура зберігання / транспортування -25 - 60 °C

##### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 4 mm<sup>2</sup>

Поперечний переріз жорсткого провідника 6 mm<sup>2</sup>

##### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом 5 W

Споживання енергії ВА 5 VA

##### Обладнання

Рівень шуму 85

##### Частота

Частота 0 - 50 Hz

##### Емність

Кількість модулів 1

##### Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму 8 - 12 V

#### Зображення та малюнки

