



SU215

### Ronfleur 230V

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	0,03 A
-------------------------	--------

##### Dimensions

Largeur	18 mm
---------	-------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 40 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-25 - 60 °C
-----------------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 mm <sup>2</sup>
---	-------------------

Section de raccordement en câble rigide	6 mm <sup>2</sup>
---	-------------------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	6,50 W
-----------------------------------	--------

Puissance consommée VA	6,50 VA
------------------------	---------

##### Equipement

Niveau sonores	78
----------------	----

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

#### Photos | dessins

